

**Garant****Fraise à chanfreiner GARANT Softcut® MTC, avec alésage, Angle  $\gamma$ : 75degré****Données de commande**

N° commande	215540 75
GTIN	4045197809728
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Fraise à chanfreiner robuste, à alésage. Assise de plaquette fermée sur plusieurs côtés pour stabilisation des arêtes et absorption des forces verticales et radiales.

**Utilisation:**

Pour des largeurs de chanfrein élevées dans la construction métallique. Idéale pour les applications d'ébauche et de semi-ébauche.

**Remarque(s):**

Les plaquettes 215321– 215398 permettent d'obtenir des surfaces lisses.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

**Description technique**

Long. de chanfrein l	29,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219826 (8IP ; 2,2 Nm)
Longueur totale L <sub>tot</sub>	60 mm
Larg. de chanfrein possible b	7,6 mm
Hteur de chanfrein possible h	28,5 mm
Plaquette adaptée	AP.T 1335..

Nombre de dents effectif $Z_{\text{eff}}$	3
Angle $\gamma$	75 degré
$\varnothing$ fixation	16 mm
$\varnothing$ max. $D_1$	35 mm
$\varnothing$ min. $D$	19 mm
Série	Softcut®
Avance par dent pour $h_{\text{max}}$	0,11 mm
Nombre de plaquettes	9
Type de queue	avec alésage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219826
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2