



Boulonneuses pneumatiques, Type: 0611



Données de commande

N° commande	079204 0611
GTIN	015451722432
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Boulonneuse pour applications très difficiles et couples maximum. **Mécanisme de percussion à mâchoires extrêmement robustes** (Twin Lobe) pour une durée de vie maximale dans des applications difficiles. La phase de vissage commence lentement et augmente à chaque choc. **Utilisable pour tous types de vissages**. Structure simple en 3 parties pour des **frais d'entretien minimum**.

Description technique

Quantité maximale d'air absorbé	1920 l/min
Vibrations maximales suivant EN	18 m/s ²
Dimensions du porte-outils	1 pouce
Niveau sonore	99 dB(A)
Longueur	360 mm
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	13 mm
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M36
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré
Référence fabricant	0611
Vitesse de rotation max.	3500 min ⁻¹

Poids	10,4 kg
Plage de couples	1220 - 2440 Nm
Raccord pneumatique	1/2 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Visseuses