



Boulonneuses pneumatiques, Type: 6120



Données de commande

| | |
|------------------|--------------|
| N° commande | 079204 6120 |
| GTIN | 015451729462 |
| Classe d'article | 03R |

Description

Exécution:

Boulonneuse pour applications très difficiles et couples maximum. **Mécanisme de percussion à mâchoires extrêmement robustes** (Twin Lobe) pour une durée de vie maximale dans des applications difficiles. La phase de vissage commence lentement et augmente à chaque choc. **Utilisable pour tous types de vissages**. Structure simple en 3 parties pour des **frais d'entretien minimum**.

Description technique

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Plage de couples | 815 - 2710 Nm |
| Longueur | 420 mm |
| Ø vissage maximal (8.8–12.9) | M36 |
| Taille de tuyau recommandée (Ø int.) | 13 mm |
| Vitesse de rotation max. | 3500 min ⁻¹ |
| Dimensions du porte-outils | 1,1×2 pouce |
| Poids | 15,7 kg |
| Référence fabricant | 6120 |
| Quantité maximale d'air absorbé | 1698 l/min |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Niveau sonore | 97 dB(A) |
| Vibrations maximales suivant EN | 21,8 m/s ² |
| Profil d'entraînement du porte-outils | Carré |
| Raccord pneumatique | 1/2 pouce |
| Raccord fileté | NPT |
| Type de produit | Visseuses |