

**Garant****Porte-outils à vis eco, Gauche, Carré / plaquette: 20/11mm****Données de commande**

N° commande	260297 20/11
GTIN	4045197810038
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process. Avec arrosage des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: SDJCR/L 2020K11

Plaquette adaptée: DC.. 11T3..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 25 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 32 mm

Longueur totale L: 125 mm

Jeu de vis pour plaquettes: 269023 3

**Description technique**

Sous-plaquette	269007 1
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269023 3
Taille de queue	20 mm

Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 2020K11
Longueur totale L	125 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	32 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 1
Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis de serrage Type 3	269023 3
Sous-plaquette Type 1	269007 1
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 1	269015 1
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Sous-plaquette	269070
Vis pour sous-plaquette	269205
Vis de serrage	269433