

Garant
Porte-outils à vis eco, Gauche, Carré / plaquette: 25/11mm

Données de commande

N° commande	260297 25/11
GTIN	4045197810045
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Porte-outils GARANT eco avec arrosage interne de l'arête. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process. Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: SDJCR/L 2525M11

Plaquette adaptée: DC.. 11T3..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 32 mm

Longueur totale L: 150 mm

Jeu de vis pour plaquettes: 269023 3

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Sous-plaquette	269007 1
Jeu de vis pour plaquettes	269023 3
Taille de queue	25 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 1

Longueur totale L	150 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Longueur de tête L ₁	32 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 2525M11
Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette	269205
Vis de serrage Type 3	269023 3
Sous-plaquette Type 1	269007 1
Vis pour sous-plaquette Type 1	269015 1
Sous-plaquette	269070
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis de serrage	269433
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500