



Meuleuses droites pneumatiques, Type: ST100



Données de commande

N° commande	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Classe d'article	03P

Description

Exécution:

ATA – Meuleuse droite pneumatique **avec pinces de serrage de 3 mm** pour travaux de fraisage, de meulage et de gravure fins. **Pré-filtre intégré.** Meuleuse droite 40 W offrant un confort d'utilisation élevé et une vitesse de rotation maximale de 100000 tr/min.

Utilisation:

Utiliser uniquement de l'air comprimé non huilé. Ne pas huiler!

Description technique

Ø pinces de serrage	3 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Référence fabricant	ST100
Niveau sonore	62 dB(A)
Longueur	160 mm
Puissance de décharge	40 W
Quantité maximale d'air absorbé	170 l/min
Vitesse de rotation max.	100000 min ⁻¹
Poids	0,24 kg
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP

Type de produit

Meuleuses droites