



## Meuleuses droites pneumatiques, Type: 51813



### Données de commande

N° commande	079441 51813
GTIN	616026518131
Classe d'article	03R

### Description

**Exécution:****Dynabrade – Meuleuse droite pneumatique.**

Meuleuse droite silencieuse, polyvalente, robuste et ergonomique, avec poignée souple. Meuleuse crayon avec une vitesse de rotation de **100 000 tr/min**. Avec paliers haute vitesse de qualité.

**Utilisation:**

**Utiliser uniquement de l'air comprimé non huilé. Ne pas huiler!**

**Livraison:**

Avec raccords nécessaires.

### Description technique

Poids	0,4 kg
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Longueur	135 mm
Vitesse de rotation max.	100000 min <sup>-1</sup>
Quantité maximale d'air absorbé	170 l/min
Niveau sonore	81 dB(A)
Puissance de décharge	75 W
Ø pinces de serrage	3 mm

Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Meuleuses droites