

**Meuleuse droite pneumatique, Ø pince de serrage 6 mm, Type: G2412****Données de commande**

N° commande	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Classe d'article	03R

**Description****Exécution:**

**Meuleuse droite pneumatique.** Robuste et silencieuse. Le levier de démarrage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle.

**Ø pinces de serrage 6 mm.** Exécution courte, vitesse de rotation maximale **20000 tr/min.**

**Livraison:**

Avec raccords nécessaires.

**Pièce(s) de rechange:**

**Sélection de kits d'entretien:** Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

**Description technique**

Longueur	180 mm
Vitesse de rotation max.	20000 min <sup>-1</sup>
Quantité maximale d'air absorbé	618 l/min
Poids	0,5 kg
Puissance de décharge	350 W
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau sonore	79 dB(A)

## Fiche technique

Référence fabricant	G2412-1
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Meuleuses droites

### Accessoires

Pince de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 6 mm	079459 6
--	----------