



## Cadenas à cylindre de précision à clés différentes, Ø boîtier: 45mm



### Données de commande

N° commande	085814 45
GTIN	2050000971952
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

Cadenas à cylindre de précision, corps en laiton nickelé, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage. Avec cylindre intégré 950050 (sauf 085816) pour adaptation / intégration individuelle dans votre système de fermeture existant DOM. Possibilité de combinaison personnalisée avec les cylindres 950050 suivant vos exigences.

#### Remarque(s):

Barillets extractibles pour équipement personnalisé, voir 950050; 950072, **groupe 95, tome 3 de notre catalogue Equipements d'atelier.**

### Description technique

Anse trempée	oui
Type de fermeture	Serrure à cylindre
Ø corps max	45 mm
Nombre de clés	2
Anse à double verrouillage	oui

Série de numéros de clés	HO 001 - 200
Ø anse	6 mm
Matériau branches	Acier
Matériau boîtier	Laiton nickelé
adaptabilité	oui
Barillet extractible non fourni	non
Pour barillets extractibles	oui
Nombre de serrures	1
Fermeture	à clés différentes
Type de produit	Cadenas