

**Meuleuse droite pneumatique, Ø pince de serrage 6 mm, Type: G2422****Données de commande**

N° commande	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Meuleuse droite pneumatique. Robuste et silencieuse. Le levier de démarrage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle.

Ø pinces de serrage 6 mm. Exécution longue avec broche mince, idéale pour les alésages, vitesse de rotation maximale **20000 tr/min.**

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Quantité maximale d'air absorbé	618 l/min
Poids	0,7 kg
Référence fabricant	G2422-1
Longueur	277 mm
Vibrations maximales suivant EN	3,4 m/s ²
Puissance de décharge	350 W

Fiche technique

Niveau sonore	77 dB(A)
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Pince de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 6 mm	079459 6
--	----------