



Fraise à fileter avec chanfreinage 2×D, TiAlN, UNC: 3/8-16



Données de commande

N° commande	139725 3/8-16
GTIN	4045197366726
Classe d'article	11J

Description

Exécution:

Profil des filets rectifié pour la réalisation de **filetages intérieurs précis** (veiller à la présence de conditions de serrage stables).

Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90°.

Avantage(s):

Chanfreinage et taraudage en une seule passe!

Utilisation:

Pour **filetages à pas gros standard UNC ASME-B1.1.**

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 139723.

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: Carbure monobloc

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Arrosage interne: oui

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 2×D pour les trous borgnes et débouchants

Angle de chanfreinage: 90 degré

Type de filetage: UNC

Type de filetage: UNC-LH

Nombre de dents Z: 3

Filets au pouce: 16

Ø perçage d₁: 7,34 mm

Long. queue L_s: 45 mm

Longueur totale L_{tot}: 79 mm

Ø queue: 12 mm

Ø chanfrein max. d₃: 9,8 mm

Description technique

Ø perçage d_1	7,34 mm
Avance f_z dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,035 mm
Ø chanfrein max. d_3	9,8 mm
Valeur programmée pour chanfreinage l_1	20,9 mm
Pas de filetage	1,587 mm
Filets au pouce	16
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Ø queue	12 mm
Longueur totale L_{tot}	79 mm
Long. queue L_s	45 mm
Ø de perçage	7,34 mm
Profil complet	oui
Profondeur de filetage	19,06 mm
Type de filetage	UNC
Type de filetage	UNC-LH
Taille de filetage	3/8-16
Revêtement	TiAlN
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	oui
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes et débouchants
Angle de chanfreinage	90 degré
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Intérieur

