



## Fraise à fileter 2xD, TiAlN, Mxpas: 2,5X0,35



### Données de commande

N° commande	139670 2,5X0,35
GTIN	4045197273536
Classe d'article	11J

### Description

#### Exécution:

**Profil des filets corrigé** pour la réalisation de **filetages intérieurs à pas fin précis** (veiller à la présence de conditions de serrage stables).

#### Remarque(s):

**NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!**

**Produit plus récent recommandé: 139665**

Type de filetage: MF-LH

Type de filetage: MF

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: Carbure monobloc

Norme de filetage: DIN 13

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Nombre de dents Z: 3

Profondeur de perçage pour trous débouchants et borgnes: 2,0xD

Pas de filetage: 0,35 mm

Ø perçage d<sub>1</sub>: 2,06 mm

Profondeur d'utilisation max. l<sub>1</sub>: 5,3 mm

Long. queue L<sub>s</sub>: 28 mm

Longueur totale L<sub>tot</sub>: 39 mm

### Description technique

Pas de filetage	0,35 mm
Nombre de goujures	3
Ø perçage d <sub>1</sub>	2,06 mm
Avance f <sub>z</sub> dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,003 mm

Profondeur de perçage pour trous débouchants et borgnes	2,0xD
Nombre de dents Z	3
Ø queue	3 mm
Profondeur d'utilisation max. I <sub>1</sub>	5,3 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	39 mm
Long. queue L <sub>s</sub>	28 mm
Ø de perçage	2,06 mm
Profil complet	oui
Profondeur de filetage	7 mm
Taille de filetage	2,5×0,35
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	MF-LH
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme de filetage	DIN 13
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes et débouchants
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Intérieur