




## Fraise à fileter 1,5×D, TiAlN, M: M6



### Données de commande

N° commande	139655 M6
GTIN	4045197082039
Classe d'article	11J

### Description

#### Exécution:

**Profil des filets corrigé** pour la réalisation de **filetages intérieurs précis** (veiller à la présence de conditions de serrage stables).

**Arête de coupe** pour la réalisation de chanfreins à 90°. **A trou d'huile (ATD)**.

#### Avantage(s):

**Chanfreinage et taraudage en une seule passe!**

#### Remarque(s):

**NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!**

**Produits plus récents recommandés: 139653 et 139654 (2×D).**

Type de filetage: M-LH

Type de filetage: M

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: Carbure monobloc

Norme de filetage: DIN 13

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 3

Pas de filetage: 1 mm

Ø perçage  $d_1$ : 4,68 mm

Long. queue  $L_s$ : 36 mm

Longueur totale  $L_{tot}$ : 59 mm

Ø queue: 8 mm

Ø chanfrein max.  $d_3$ : 6,6 mm

### Description technique

Ø perçage $d_1$	4,68 mm
-----------------	---------

Avance $f_z$ dans l'acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Pas de filetage	1 mm
Nombre de goujures	3
Valeur programmée pour chanfreinage $l_1$	10,2 mm
Ø chanfrein max. $d_3$	6,6 mm
Nombre de dents Z	3
Ø queue	8 mm
Longueur totale $L_{tot}$	59 mm
Long. queue $L_s$	36 mm
Arrosage interne	oui
Ø de perçage	4,68 mm
Profil complet	oui
Profondeur de filetage	9 mm
Taille de filetage	6
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	M-LH
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme de filetage	DIN 13
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Angle de chanfreinage	90 degré
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	vert