



Fraise à fileter avec chanfreinage 2×D, TiAlN, UNC: 3/4-10



Données de commande

N° commande	139725 3/4-10
GTIN	4045197366764
Classe d'article	11J

Description

Exécution:

Profil des filets rectifié pour la réalisation de **filetages intérieurs précis** (veiller à la présence de conditions de serrage stables).

Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90°.

Avantage(s):

Chanfreinage et taraudage en une seule passe!

Utilisation:

Pour **filetages à pas gros standard UNC ASME-B1.1.**

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 139723.

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: Carbure monobloc

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Arrosage interne: oui

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 2×D pour les trous borgnes et débouchants

Angle de chanfreinage: 90 degré

Type de filetage: UNC

Type de filetage: UNC-LH

Nombre de dents Z: 4

Filets au pouce: 10

Ø perçage d₁: 15,21 mm

Long. queue L_s: 50 mm

Longueur totale L_{tot}: 108 mm

Ø queue: 20 mm

Ø chanfrein max. d₃: 19,3 mm

Description technique

Nombre de dents Z	4
Filets au pouce	10
Avance f_z dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,08 mm
Pas de filetage	2,54 mm
Ø perçage d_1	15,21 mm
Nombre de goujures	4
Valeur programmée pour chanfreinage l_1	41,1 mm
Ø chanfrein max. d_3	19,3 mm
Ø queue	20 mm
Longueur totale L_{tot}	108 mm
Long. queue L_s	50 mm
Ø de perçage	15,21 mm
Profil complet	oui
Profondeur de filetage	38,1 mm
Type de filetage	UNC
Type de filetage	UNC-LH
Taille de filetage	3/4-10
Revêtement	TiAlN
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	oui
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes et débouchants
Angle de chanfreinage	90 degré
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Intérieur

