

 Atlas Copco**Meuleuse d'angle pneumatique, Type: G2408-115****Données de commande**

N° commande	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Meuleuse d'angle puissante, dont la vitesse de rotation de travail ne diminue que légèrement, même en charge. Le démarreur de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Référence fabricant	G2408-115
Vibrations maximales suivant EN	8,1 m/s ²
Quantité maximale d'air absorbé	786 l/min
Ø disque max.	115 mm
Poids	0,9 kg

Puissance de décharge	350 W
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹
Niveau sonore	81 dB(A)
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Meuleuses d'angle