

**Garant****Filière 6g, M: M1,4**

## Données de commande

N° commande	140300 M1,4
GTIN	4045197083036
Classe d'article	11K

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfendue.  $\geq$  **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.** Plage de tolérance 6h.

## Description technique

Pas	0,3 mm
Hauteur	5 mm
Ø ext.	16 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6h
Taille de filetage	M1,4
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS

Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		