



## Fraise à fileter 2xD, TiAlN, Mxpas: 4X0,5



### Données de commande

N° commande	139670 4X0,5
GTIN	4045197082244
Classe d'article	11J

### Description

#### Exécution:

**Profil des filets corrigé** pour la réalisation de **filetages intérieurs à pas fin précis** (veiller à la présence de conditions de serrage stables). **A trou d'huile (ATD)**.

#### Remarque(s):

**NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!**

**Produit plus récent recommandé: 139665**

Type de filetage: MF-LH

Type de filetage: MF

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: Carbure monobloc

Norme de filetage: DIN 13

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 3

Profondeur de perçage pour trous débouchants et borgnes: 2,0xD

Pas de filetage: 0,5 mm

Ø perçage d<sub>1</sub>: 3,35 mm

Profondeur d'utilisation max. l<sub>1</sub>: 8,2 mm

Long. queue L<sub>s</sub>: 36 mm

Longueur totale L<sub>tot</sub>: 55 mm

### Description technique

Nombre de dents Z	3
Avance f <sub>z</sub> dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm
Nombre de goujures	3

Pas de filetage	0,5 mm
Ø perçage $d_1$	3,35 mm
Profondeur de perçage pour trous débouchants et borgnes	2,0xD
Ø queue	6 mm
Profondeur d'utilisation max. $l_1$	8,2 mm
Longueur totale $L_{tot}$	55 mm
Long. queue $L_s$	36 mm
Arrosage interne	oui
Ø de perçage	3,35 mm
Profil complet	oui
Profondeur de filetage	8 mm
Taille de filetage	4x0,5
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	MF-LH
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme de filetage	DIN 13
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes et débouchants
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Intérieur