



Fraise à fileter 2xD, TiAlN, Mxpas: 5X0,5



Données de commande

N° commande	139670 5X0,5
GTIN	4045197082251
Classe d'article	11J

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de **filetages intérieurs à pas fin précis** (veiller à la présence de conditions de serrage stables). **A trou d'huile (ATD).**

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 139665

Type de filetage: MF-LH

Type de filetage: MF

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: Carbure monobloc

Norme de filetage: DIN 13

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 3

Profondeur de perçage pour trous débouchants et borgnes: 2,0xD

Pas de filetage: 0,5 mm

Ø perçage d_1 : 4,3 mm

Profondeur d'utilisation max. l_1 : 10,2 mm

Long. queue L_s : 36 mm

Longueur totale L_{tot} : 55 mm

Description technique

Pas de filetage	0,5 mm
Ø perçage d_1	4,3 mm
Avance f_z dans l'acier < 750 N/mm ²	0,018 mm

Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Profondeur de perçage pour trous débouchants et borgnes	2,0xD
Ø queue	6 mm
Profondeur d'utilisation max. l_1	10,2 mm
Longueur totale L_{tot}	55 mm
Long. queue L_s	36 mm
Arrosage interne	oui
Ø de perçage	4,3 mm
Profil complet	oui
Profondeur de filetage	10 mm
Taille de filetage	5×0,5
Revêtement	TiAlN
Type de filetage	MF-LH
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme de filetage	DIN 13
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes et débouchants
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Intérieur