

Garant**Filière 6g, M: M1,7**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 140300 M1,7 |
| GTIN | 4045197083050 |
| Classe d'article | 11K |

Description

Exécution:

Filière fermée, préfondue. \geq **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 0,35 mm

Ø ext.: 16 mm

Hauteur: 5 mm

Description technique

| | |
|---------------------|-----------|
| Hauteur | 5 mm |
| Pas | 0,35 mm |
| Ø ext. | 16 mm |
| Classe de tolérance | DIN 13 6g |
| Taille de filetage | M1,7 |

| | |
|------------------|----------|
| Type de filetage | M |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Type d'outils | HSS |
| Norme | EN 22568 |
| Sens de la coupe | droite |
| Type de produit | Filière |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |