

**HOLEX®**
**Filière 6g, M: M12**

**Données de commande**

N° commande	140320 M12
GTIN	4045197083319
Classe d'article	12K

**Description**
**Exécution:**

Filière fermée, préfendue.  $\geq$  **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Type de filetage: M

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: HSS

Norme: EN 22568

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,75 mm

Ø ext.: 38 mm

Hauteur: 14 mm

**Description technique**

Hauteur	14 mm
Pas	1,75 mm
Ø ext.	38 mm

Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	12
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite