

**Garant****Filière 6g, M: M22**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 140300 M22    |
| GTIN             | 4045197083210 |
| Classe d'article | 11K           |

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfendue.  $\geq$  **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

## Description technique

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Pas                 | 2,5 mm    |
| Hauteur             | 22 mm     |
| Ø ext.              | 55 mm     |
| Classe de tolérance | DIN 13 6g |
| Taille de filetage  | M22       |
| Type de filetage    | M         |
| Angle de flanc      | 60 degré  |
| Type d'outils       | HSS       |
| Norme               | EN 22568  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Sens de la coupe | droite  |
| Type de produit  | Filière |

### Données utilisateur

|                               | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts)        | moyennement adaptée |                |          |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Huile                         | adaptée             |                |          |
| à sec                         | moyennement adaptée |                |          |