

Garant**Filière, M: M14**

Données de commande

N° commande	140400 M14
GTIN	4045197083562
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue. \geq **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées**, angle de coupe env. 15°.

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 2 mm

Ø ext.: 38 mm

Hauteur: 14 mm

Description technique

Pas	2 mm
Hauteur	14 mm
Ø ext.	38 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g

Taille de filetage	M14
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	adaptée		
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		