

Garant**Filière 6e, M: M5****Données de commande**

N° commande	140350 M5
GTIN	4045197083371
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Filière fermée, préfondue. \geq **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Plage de tolérance 6e = **sous-coté à environ 0,03 – 0,04 mm**. Pour classe de tolérance «moyenne», lorsque les filets sont appelés à être revêtus d'une **couche de protection zinguée**.

Description technique

Pas	0,8 mm
Hauteur	7 mm
Ø ext.	20 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	M5
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré

Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		