

Garant**Filière Filetage à gauche, M-LH: M4****Données de commande**

N° commande	140620 M4
GTIN	4045197083630
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Filière fermée, préfendue.

Entrée sur 1 3/4 filet. avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe.**Description technique**

Hauteur	5 mm
Pas	0,7 mm
Ø ext.	20 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	M4
Type de filetage	M-LH
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS

Norme	EN 22568
Sens de la coupe	Gauche
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		