

HOLEX®
Filière 6g, M: M18

Données de commande

N° commande	140320 M18
GTIN	4045197444608
Classe d'article	12K

Description
Exécution:

Filière fermée, préfendue. \geq **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Type de filetage: M

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: HSS

Norme: EN 22568

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 2,5 mm

Ø ext.: 45 mm

Hauteur: 18 mm

Description technique

Pas	2,5 mm
Hauteur	18 mm
Ø ext.	45 mm

Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	18
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite