



## Meuleuses droites pneumatiques, Type: 52862



### Données de commande

N° commande	079441 52862
GTIN	616026528628
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

#### **Dynabrade – Meuleuse droite pneumatique.**

Meuleuse droite silencieuse, polyvalente, robuste et ergonomique, avec poignée souple. Petite meuleuse lente, équilibrée avec une **vitesse de rotation réglable jusqu'à 25 000 tr/min.**

#### Livraison:

Avec raccords nécessaires.

### Description technique

Longueur	144 mm
Référence fabricant	52862
Puissance de décharge	298 W
Vitesse de rotation max.	25000 min <sup>-1</sup>
Vibrations maximales suivant EN	2,6 m/s <sup>2</sup>
Poids	0,48 kg
Niveau sonore	79 dB(A)
Quantité maximale d'air absorbé	564 l/min
Ø pinces de serrage	3 mm
Raccord pneumatique	1/4 pouce

Raccord fileté	NPT
Type de produit	Meuleuses droites