

**Perceuse-visseuse sans fil, Type: GSR1235HX****Données de commande**

N° commande	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Perceuse-visseuse sans fil Bosch

- **Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.**
- **Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
- **Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
- **Softgrip.**

Excellent rapport qualité/prix avec un couple max. de 20 Nm pour un vissage puissant, poids réduit et longueur de tête minimum (163 mm).

Longue durée de vie grâce au **moteur EC sans charbons.**

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 12 V / 3,0 Ah, chargeur, L-BOXX, clip ceinture, porte-embouts, insert 1/2 L-BOXX pour appareil et chargeur, insert 1/2 L-BOXX pour accessoires.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	19 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Longueur	126 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	3 Ah
Emballage	Valise (L-Boxx)
Référence fabricant	GSR 12V-35 HX
Hauteur	160 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	0 - 10 mm
Nombre de batteries incluses	2
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1750 min ⁻¹
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 400 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Utilisation type	Strong
Porte-outils	Six pans creux 1/4 pouce
Couple max. dur	30 Nm
Poids	0,8 kg
Vibrations maximales suivant EN	< 1,9 m/s ²
Couple max. doux	15 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	12V
USP2	Moteur sans charbons, en L-Boxx

Accessoires

Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073855 B12
--	------------

Chargeur de batterie Type GAL1240

073866 GAL1240