

HOLEX®
Filière 6g, M: M5

Données de commande

N° commande	140320 M5
GTIN	4045197083272
Classe d'article	12K

Description
Exécution:

Filière fermée, préfendue. \geq **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Type de filetage: M

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: HSS

Norme: EN 22568

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 0,8 mm

Ø ext.: 20 mm

Hauteur: 7 mm

Description technique

Hauteur	7 mm
Pas	0,8 mm
Ø ext.	20 mm

Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	5
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite