

Garant**Filière 6g, M: M18**

Données de commande

N° commande	140300 M18
GTIN	4045197083197
Classe d'article	11K

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue. \geq **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Description technique

Pas	2,5 mm
Hauteur	18 mm
Ø ext.	45 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	M18
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568

Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		