

Garant**Jeu de tarauds main, non revêtu, M: M2****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130150 M2 |
| GTIN | 4045197065261 |
| Classe d'article | 11G |

Description**Exécution:**

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**

Réf. M2,3 et M2,6 avec ancien profil DIN.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 352

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,4 mm

Longueur totale L: 32 mm

Ø queue D_s: 2,8 mm

Carré corps □: 2,1 mm

Ø perçage: 1,6 mm

Description technique

| | |
|------------------------|---------|
| Filetage Ø | 2 mm |
| Pas de filetage | 0,4 mm |
| Ø perçage | 1,6 mm |
| Norme | DIN 352 |
| Ø queue D _s | 2,8 mm |
| Longueur totale L | 32 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Carré corps <input type="checkbox"/> | 2,1 mm |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Type d'outils | HSS |
| Profondeur de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | M |
| Taille de filetage | M2 |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | A |
| Entrée | D |
| Entrée | C |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3xD pour les trous borgnes |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3xD pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | à droite |
| Type d'outil de filetage | Tarauts main |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | moyennement adaptée | | |
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée |
| Uni | moyennement adaptée |
| Huile | adaptée |
| à sec | moyennement adaptée |