

**Garant****Filière Filetage à gauche, M-LH: M12****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 140620 M12    |
| GTIN             | 4045197083685 |
| Classe d'article | 11K           |

**Description****Exécution:**

Filière fermée, préfendue.

**Entrée sur 1 3/4 filet. avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe.**Description technique**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Pas                 | 1,75 mm   |
| Hauteur             | 14 mm     |
| Ø ext.              | 38 mm     |
| Classe de tolérance | DIN 13 6g |
| Taille de filetage  | M12       |
| Type de filetage    | M-LH      |
| Angle de flanc      | 60 degré  |
| Type d'outils       | HSS       |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Norme            | EN 22568 |
| Sens de la coupe | Gauche   |
| Type de produit  | Filière  |

### Données utilisateur

|                               | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts)        | moyennement adaptée |                |          |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Huile                         | adaptée             |                |          |
| à sec                         | moyennement adaptée |                |          |