

**HOLEX®**
**Filière, M: M20**

**Données de commande**

N° commande	140450 M20
GTIN	4045197595256
Classe d'article	12K

**Description**
**Exécution:**

Filière fermée, préfendue.  $\geq$  **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées**, angle de coupe env. 15°.

Type de filetage: M

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: HSS E

Norme: EN 22568

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 2,5 mm

Ø ext.: 45 mm

Hauteur: 18 mm

**Description technique**

Hauteur	18 mm
Pas	2,5 mm
Ø ext.	45 mm

Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	20
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite