

**HOLEX®**
**Filière 6g, M: M30**

**Données de commande**

N° commande	140320 M30
GTIN	4045197530233
Classe d'article	12K

**Description**
**Exécution:**

Filière fermée, préfendue.  $\geq$  **M3** avec entrée **GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Type de filetage: M

Angle de flanc: 60 degré

Type d'outils: HSS

Norme: EN 22568

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 3,5 mm

Ø ext.: 65 mm

Hauteur: 25 mm

**Description technique**

Hauteur	25 mm
Pas	3,5 mm
Ø ext.	65 mm

Classe de tolérance	DIN 13 6g
Taille de filetage	30
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite