

**Garant****Filière, M: M2,5**

## Données de commande

N° commande	140400 M2,5
GTIN	4045197083456
Classe d'article	11K

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfondue.  $\geq$  **M3 avec entrée GUN des deux côtés** pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées**, angle de coupe env. 15°.

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 0,45 mm

Ø ext.: 16 mm

Hauteur: 5 mm

## Description technique

Pas	0,45 mm
Hauteur	5 mm
Ø ext.	16 mm
Classe de tolérance	DIN 13 6g

Taille de filetage	M2,5
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		