

Garant**Taraud main seul Ebaucheur, non revêtu, M: M6****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130160 M6 |
| GTIN | 4045197065599 |
| Classe d'article | 11G |

Description**Exécution:**

Réf. M2,3 et M2,6 avec ancien profil DIN.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 352

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1 mm

Longueur totale L: 50 mm

Ø queue D_s: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

Ø perçage: 5 mm

Description technique

| | |
|------------------------|----------|
| Pas de filetage | 1 mm |
| Ø perçage | 5 mm |
| Filetage Ø | 6 mm |
| Norme | DIN 352 |
| Ø queue D _s | 6 mm |
| Longueur totale L | 50 mm |
| Carré corps □ | 4,9 mm |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Type d'outils | HSS |

| | |
|------------------------------------|--|
| Profondeur de filetage | 12 mm |
| Type de filetage | M |
| Taille de filetage | M6 |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | A |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3xD pour les trous borgnes |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3xD pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe | à droite |
| Type d'outil de filetage | Tarauts main |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | moyennement adaptée | | |
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | | |
| Uni | moyennement adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |

