

**Garant****Abrasifs céramiques Triangle, grossier, Type: 1010T****Données de commande**

N° commande	501510 1010T
GTIN	4062406368760
Classe d'article	58F

**Description****Exécution:**

Les **corps abrasifs céramiques** (avec grain abrasif de corindon lié à la céramique) sont **les abrasifs de tribofinition les plus couramment utilisés** et peuvent être **employés de manière universelle. Densité et effet abrasif très élevés.**

Exécution hautes performances pour une **durée d'usage courte**. Faible auto-abrasion, longue durée de vie.

**Utilisation:**

Pour **l'ébavurage rapide, l'arrondissement** d'arêtes et comme **étape préalable au polissage** de **l'acier, l'acier inoxydable** et d'autres **alliages d'acier**. Convient également pour l'ébauche du plastique et des métaux non ferreux, avec le risque que les corps abrasifs s'usent plus rapidement et que l'effet abrasif soit réduit.

La forme **triangulaire** est la **plus robuste**, offrant une durée de vie maximale. Idéale pour **l'ébauche des arêtes** de pièces à **géométrie simple**.

**Description technique**

Hauteur	10 mm
Degré de finesse	grossier

Longueur	10 mm
Forme	Triangle
Série	HEURE GMT
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Attribut des noms de produit	grossier
Contenu	25 kg
Type de produit	Corps abrasifs

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		