

Garant**Abrasifs céramiques Cylindre (biais), Moyen, Type: 0815CA****Données de commande**

N° commande	501535 0815CA
GTIN	4062406372774
Classe d'article	58F

Description**Exécution:**

Les **corps abrasifs céramiques** (avec grain abrasif de corindon lié à la céramique) sont **les abrasifs de tribofinition les plus couramment utilisés** et peuvent être **employés de manière universelle**. **Densité** et **effet abrasif très élevés**.

Utilisation:

Pour **l'ébavurage rapide**, **l'arrondissement** d'arêtes et comme **étape préalable au polissage** de **l'acier**, **l'acier inoxydable** et d'autres **alliages d'acier**. Convient également pour l'ébauche du plastique et des métaux non ferreux, avec le risque que les corps abrasifs s'usent plus rapidement et que l'effet abrasif soit réduit.

Forme **cylindrique (biais)** idéale pour le ponçage de surfaces (planes, forme libre).

Description technique

Diamètre	8 mm
Degré de finesse	moyen
Longueur	15 mm
Forme	Cylindre (biais)

Série	HEURE GMT
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Attribut des noms de produit	Moyen
Contenu	25 kg
Type de produit	Corps abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	bedingt geeignet		
Acier < 900 N/mm ²	geeignet		
Acier < 1400 N/mm ²	geeignet		
Acier < 55 HRC	geeignet		
Acier < 60 HRC	geeignet		
Acier < 67 HRC	geeignet		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
Fonte GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
av. arrosage max.	geeignet		