



Dégrippant multi-usages, Type: 5000



Données de commande

N° commande	083005 5000
GTIN	5032227495005
Classe d'article	08E

Description

Exécution:

Le dégrissant multi-usages WD-40 réputé mondialement **est totalement inodore et contient un agent propulseur sans danger pour l'environnement.** Sans téflon, résine, silicone ni acide.

Utilisation:

- **Antirouille avec capillarité importante – dérouille rapidement les raccords légèrement rouillés ainsi que les vis et écrous grippés.**
- **Nettoyant – dissout la saleté incrustée; ne colle pas et ne durcit pas.**
- **Lubrifiant pour toutes les surfaces lisses, la mécanique de précision, les charnières, les serrures, les câbles Bowden et les ferrures.**
- **Produit anti-corrosion – le WD-40 chasse l'humidité, pénètre dans les pores du matériau à protéger et le préserve. Les outils sensibles et précieux sont ainsi préservés.**
- **Spray contact – repousse l'humidité des composants électriques.**

En cas d'utilisation **du pulvérisateur industriel 083006 ou 083509 – 083517**, également pour utilisation économique sur grandes surfaces.

Remarque(s):

Homologations: Entre autres **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Description technique

Viscosité cinématique	< 1 mm ² /s
Classe de marchandise dangereuse	3
Hydrosolubilité	insoluble
Point d'éclair	47 °C
Signalisation des substances dangereuses	SGH08 Dangereux pour la santé
Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Signalisation des substances dangereuses	GHS02: Flamme
Couleur	ambré
Propriétés oxydantes	non déterminé
Point d'ébullition	176 °C
Contenu	5 l
Exécution	Jerrican
Type de produit	Dégrippant multi-usages / Huile universelle