

Garant**Lame de rainurage Vario smart, neutre, Largeur de gorge w: 1,5mm****Données de commande**

N° commande	273570 1,5
GTIN	4062406377205
Classe d'article	21W

Description**Avantage(s):**

- **Tous les outils Vario smart peuvent être combinés à volonté.**
- **Utilisation universelle possible à droite et à gauche.**
- **Les vis de calibrage permettent de garantir une précision de répétabilité de < 0,02 mm lors du changement d'outil.**

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Pour Ø pièce max.	32 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Longueur totale L	68 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Garant lame de rainurage 32/6

