

Garant**Plaquette pour gorges neutre, HB9035, Largeur de gorge w: 8mm****Données de commande**

N° commande	275021 8
GTIN	4062406378387
Classe d'article	21H

Description**Utilisation:**

Pour porte-plaquettes 274030 – 274090.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274030 – 274134.

Description technique

Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,19 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,8 mm
Largeur de gorge w	8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB9035
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre

Type de produit

Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Plaquette de tronçonnage neutre Largeur de gorge w 8,0 mm

273100 8,0