


**Garant****Plaquette pour gorges Arête droite, HB9140, Largeur de gorge w: 3mm****Données de commande**

N° commande	275024 3
GTIN	4062406378400
Classe d'article	21H

**Description****Utilisation:**

Pour porte-plaquettes 274030 – 274090.

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 274030 – 274134.

**Description technique**

Largeur de gorge w	3 mm
Type d'outils	Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB9140
Nombre de changements/dents	1

Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	130 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		