


Garant**Plaquette pour gorges Arête droite, HB9140, Largeur de gorge w: 8mm****Données de commande**

N° commande	275024 8
GTIN	4062406378486
Classe d'article	21H

Description**Utilisation:**

Pour porte-plaquettes 274030 – 274090.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274030 – 274134.

Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,19 mm/tr
Largeur de gorge w	8 mm
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB9140
Nombre de changements/dents	1

Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	130 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Plaquette de tronçonnage neutre Largeur de gorge w 8,0 mm	273292 8,0
---	------------