

**Garant****Plaquette pour gorges neutre, HU9310, Largeur de gorge w: 8mm****Données de commande**

N° commande	275027 8
GTIN	4062406378585
Classe d'article	21H

**Description****Utilisation:**

Pour porte-plaquettes 274030 – 274090.

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 274030 – 274134.

**Description technique**

Largeur de gorge w	8 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	non revêtu
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Nuance	HU9310
Nombre de changements/dents	1

Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	380 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	360 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	280 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

### Accessoires

Plaquette de tronçonnage neutre Largeur de gorge w 8,0 mm	273298 8,0
---	------------