

**Garant****Porte-plaquettes Heavy-Duty-Plus pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 144/200mm****Données de commande**

N° commande	274079 144/200
GTIN	4062406376802
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048.

**Utilisation:**

En association avec le porte-outils 274006.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère incision.

$D_2 = 999$  dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

**Description technique**

Profondeur coupe max. $t_{max}$	120 mm
$\varnothing$ min. 1ère gorge $D_1$	144 mm
$\varnothing$ max. 1ère gorge $D_2$	200 mm
Type d'utilisation	droite
Clé système	oui
Largeur de gorge $w$	8 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

