

**Garant****Plaquette pour gorges Rayon complet, HB9035, Largeur de gorge w: 5mm**

## Données de commande

N° commande	275042 5
GTIN	4062406378721
Classe d'article	21H

## Description

**Utilisation:**

Pour porte-plaquettes 274030 – 274090.

**Adapté(s) pour:**

Porte-plaquettes 274030 – 274134.

## Description technique

Type d'outils	Carbure
Largeur de gorge w	5 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB9035
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		