

Garant**Plaquette pour gorges Rayon complet, HB9140, Largeur de gorge w: 5mm****Données de commande**

N° commande	275045 5
GTIN	4062406378776
Classe d'article	21H

Description**Utilisation:**

Pour porte-plaquettes 274030 – 274090.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274030 – 274134.

Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Largeur de gorge w	5 mm
Type d'outils	Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,15 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB9140
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		