

**Clé triangulaire, Pour vis: M4****Données de commande**

N° commande	623503 M4
GTIN	4062406380519
Classe d'article	62C

Description**Exécution:**

En tube d'acier de précision, galvanisé, avec béquille.

Utilisation:

Pour vis à tête triangulaire suivant DIN 22424 et écrous triangulaires suivant DIN 22425.

Norme:**DIN 22417 A**

Longueur corps: 90 mm

Hauteur tête (dim. int.) (F): 6,8 mm

Ø queue: 10 mm

Description technique

Ø queue	10 mm
Pour vis	M4
Hauteur tête (dim. int.) (F)	6,8 mm
Longueur corps	90 mm
Norme	DIN 22417 A

Profil d'entraînement	Clé triangle
Matériau	Tube d'acier
Surface	galvanisé
Type de produit	Clé à douilles