

**Garant**
**DC.T 070204, Nuance: HU7315-1**


### Données de commande

N° commande	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Classe d'article	21G

### Description

DC.T 070204 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm

 Avance  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 600 m/min

### Description technique

Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 600 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Tolérance	G
Type d'outils	Carbure
Nuance	HU7315-1

Code ISO plaquette	DCMT 070204
Brise-copeaux	AF
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Revêtement	non revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage