

Garant
DC. T 11T308, Nuance: HU7315-1


Données de commande

N° commande	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T308 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,6 mm

Avance f: 0,03 - 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 600 m/min

Description technique

Brise-copeaux	AF
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Revêtement	non revêtu
Nuance	HU7315-1
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,6 mm

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 m/min
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Continue
Application principale	N
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage