

**Garant****Filière hexagonale, M: M8****Données de commande**

N° commande	140920 M8
GTIN	4045197083883
Classe d'article	11K

**Description****Exécution:**

Forme hexagonale pour clés standard. **Sans** entrée GUN. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

**Remarque(s):**

Pour la reprise de filetages endommagés ou dans des endroits difficiles.

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 1,25 mm

Ouverture: 21 mm

Hauteur: 9 mm

**Description technique**

Pas	1,25 mm
Hauteur	9 mm
Ouverture	21 mm
Taille de filetage	M8
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré

Type d'outils	HSS
Norme	DIN 382
Classe de tolérance	DIN 13 6g
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		